

sistema para automação de


VIDROS
ELÉTRICOS

SAFE NS-KK 4.0

Acionamento • Controle remoto original



1x

• Para fechar os vidros elétricos pressione a tecla Lock  do controle remoto.



4x

• Para abrir os vidros elétricos pressione 4x a tecla Unlock  do controle remoto.

Instalação

Identifique a Central Original localizada acima da Caixa de Fusível



Desconecte o sistema original macho e fêmea da central original e conecte as duas partes ao sistema "V" fornecido com o SAFE NS-KK 4.0 (Conector macho da central original com o fêmea do produto e vice-versa).

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123
flexitron.com.br

SAFE NS-KK 4.0
Easy Connection

NISSAN KICKS


Acionamento seguro para fechamento e abertura dos vidros via controle remoto original



No conector do pé de coluna do motorista, identifique:



Fio ROXO/VERMELHO (sinal de destravamento), e interligue o fio LARANJA do chicote que acompanha o produto utilizando a conexão Scotchlok fornecida;



Fio ROXO/BRANCO (sinal de travamento), e interligue o fio PRETO/AZUL do chicote que acompanha o produto utilizando a conexão Scotchlok fornecida;



Fio MARROM (sinal de seta), e interligue o fio VERMELHO/PRETO do chicote que acompanha o produto utilizando a conexão Scotchlok fornecida;

Alimentação

Preto (-)

Vermelho (+)

Ligue a alimentação somente após o final da instalação



Utilize a conexão Scotchlok fornecida para ligar o POSITIVO (fio VERMELHO) e fixe o negativo (fio PRETO) com terminal DLHAL fornecido no parafuso da caixa de fusível.

rev 2.1



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426

VIVO: (41) 9 9239-8585

TIM: (41) 9 9981-8585

FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.